


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950520 100/3
GTIN	4062406153380
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 26×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 3 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 11 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 3 × koko 100

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Vetolaatikoiden hyötiala G	26×24
Korkeus	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26

Paino	1,6 kg
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951781 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951761 100