


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950570 125/1
GTIN	4062406153618
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikot 36×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 16 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 12 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Korkeus	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm

Paino	3,304 kg
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951751 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125