


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950570 125/2
GTIN	4062406153625
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 36×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 5 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 12 × koko 125

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24

Paino	2,372 kg
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125