

Garant GRIDLINE

## Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 46×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	950620 125/1
GTIN	4062406153748
Tuoteluokka	9GB

### Kuvaus

**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikot 46×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 3 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 21 × koko 125

### Tekninen kuvaus

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	46
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Korkeus	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24

Paino	3,419 kg
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951761 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951741 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125