

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/1



Tilaustiedot

Tilausnumero	950670 100/1
GTIN	4062406153823
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 18 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 100

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys	1400 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
Korkeus	75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys	600 mm

Paino	2,852 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951801 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951761 100