

Korkeus ilman leukoja H₁: 89 mm

Korkeus leukoineen H₂: 123 mm

Paino: 32 kg

Enimmäiskierrosluku: 3500 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Korkeus leukoineen H ₂	123 mm
Kartion koko	8
Ulko-Ø A	250 mm
Aukko E	76 mm
Enimmäiskierrosluku	3500 min ⁻¹
Korkeus ilman leukoja H ₁	89 mm
Paino	32 kg
Standardi	DIN 55029
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15