



## Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: 71200162



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077106 71200162
GTIN	
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

**Pölynkestävä ja tehokas 18 V Ah akkukäyttöinen kulmahiomakone** tehokkaaseen katkaisu-, hionta- ja purseenpoistotehtäviin asennustyössä.

- **Huoltoa tarvitsematon harjaton EC-moottori, jossa on innovatiiviset jäähdytysrimat optimaaliseen jäähdytykseen ja lämpötilan valvontaan.**
- **Maksimaalinen työn etenemisnopeus FEIN HighPower li-ioniakkujen ansiosta. Erittäin voimakkaat kennot ja jatkuvasti hyvä virransyöttö sekä 75 % parempi virtateho kuin li-ioniakuilla.**
- **Tasainen käynti ja lähes värinätön työskentely erilleen sijoitetun, rungosta irrallaan toimivan moottorin ja neljän ylimääräisen värinänvaimentimen ansiosta.**
- **Laaja käyttäjänsuoja: Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistymisen esto, elektroninen ylikuormasuoja, jarru.**
- **Pölysuojattu erillinen moottorielektroniikka kahvaosassa.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.**

#### Etu:

- **Erittäin pitkä käyttöikä seuraavan sukupolven harjattomien FEIN PowerDrive -moottoreiden ansiosta.**
- **Moottorin suoja aggressiivisilta keramiikka- ja mineraalipölyiltä täysin suljetun moottorikotelon ansiosta.**

- **Sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin. Optimaaliset kierrosluvut, mukautettu monille eri hioma-aineille ja materiaaleille portaattoman, elektronisen kierrosnopeuden valinnan avulla.**

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman akkua ja ilman laturia.** Mukana suojakupu, ilman työkaluja käytettävä pikakiinnitysmutteri, värinää vaimentava kahva, avain, kuljetuslaukku.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073832. Suositellaan 5,2 Ah:n akkua.

---

**Tekninen kuvaus**

Paino	2,7 kg
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	115 mm
Valmistajamerkintä	CCG 18-115 BL SELECT
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5 m/s <sup>2</sup>
akun jännite	18 V
Kierroslukualue	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Enimmäiskatkaisusyvyys	25 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sarja	X-LOCK System
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone