



Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 953370 10 |
| GTIN | 2050002004153 |
| Tuoteluokka | 91A |

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953370: 1 kpl

WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 662200 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668260 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Työkalujen lukumäärä | 10 |
| Leveys G | 6 |
| Leveys | 150 mm |
| Syvyys | 600 mm |
| Syvyys G | 24 |
| Paino | 0,704 kg |
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 6x24 |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 3 | 668260 3 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953370 | 952001 953370 |
| Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm | 662200 3,5 |
| Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm | 662200 4 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 0 | 668260 0 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1 | 668260 1 |
| Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3 mm | 662200 3 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2 | 668260 2 |
| Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 2,5 mm | 662200 2,5 |
| Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm | 662200 5,5 |
| Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 6,5 mm | 662200 6,5 |