

Mittalaitesarja, Työkalujen lukumäärä: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	952078 7
GTIN	2050002004085
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952078: 1 kpl
HOLEX-työntömitta nro 410200, koko 150: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 150 × 100: 1 kpl
HOLEX kovametallinen piirtopuikko nro 458800 koko HM: 1 kpl
HOLEX-teräsviivain nro 461805, koko 300: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462201, koko 2,5: 1 kpl
WIHA Muovinen mittanauha (2 m) nro 466200, koko 2: 1 kpl
HOLEX-vesivaaka nro 467436 koko 400: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	7
Syvyys G	20
Leveys	200 mm
Paino	1,197 kg
Syvyys	500 mm
Leveys G	8

Malli	mittauslaitteen kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952078	952001 952078
Työntömitta Nonius 1/20 Mittausalue 150 mm	410200 150
Suora kovametallinen piirtopuikko Tyyppi	458800
Alumiininen vesivaakamagneetilla Pituus 400 mm	467436 400
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Suorakulma, laattatuella Tarkkuus 2 Kannan pituus 150X100 mm	452600 150X100
Muovinen taittomitta Pituus 2 m	466200 2
Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikko taustapuolella Kokonaispituus 300 mm	461805 300