



Akkukäyttöinen pistosaha, Tyyppi: M18FBJ5-5



Tilaustiedot

Tilausnumero	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Vankat ja yleiskäyttöiset pistosahat, metallinen koneistokotelo ja ylikuormasuoja. Kummallakin kädellä

käytettävä virtakytkin mahdollistaa käytön useissa eri asennoissa.

Pikakiinnitysjärjestelmä FIXTEC pistosahan terän työkaluttomaan vaihtoon parissa sekunnissa.

Kytkevä heiluri-isku takaa optimaalisen työstötuloksen ja lastunpoiston, sahanterän kulumisen jää vähäiseksi.

Akku-pistosaha, harjaton POWERSTATE™-moottori mahdollistaa suuren sahaustehon. Kytkin, jossa 6 nopeusasetusta pehmeällä käynnistyksellä. Työskentelyalueen LED-valaistus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lastusuojan.

Mukana laturi, 1 x sahanterä, sovitin pölynimua varten, pölynsuojakupu, muovinen liukupohjallinen ja HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073808 - 073840.

Pistosahan terät nroista 5888400 – 5888551.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6,3 m/s ²
Valmistajamerkintä	M18FBJ5-502X
työkaluton työkalun vaihto	kyllä, FIXTEC-järjestelmä
Jiirin asetus	kyllä
suurin sahauspaksuus, puu	100 mm
Paino	2,8 kg
suurin sahauspaksuus, teräs	10 mm
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Rakenne	sauvamalli
Erityisominaisuus	yleiskäyttöinen
Iskutiheys	800 - 3500 min ⁻¹
Heiluri-isku	5-kertainen
Akkukapasiteetti	5 Ah
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB3	073808 MHB3
Pistosahanteräsarja merkintä T118AHM	588400 T118AHM
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB8	073810 MHB8
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Akkutyyppi M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Pistosahanteräsarja merkintä T118A	588400 T118A
Pistosahanteräsarja merkintä T127D	588400 T127D
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB12	073811 MHB12
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Pistosahanteräsarja merkintä T318A	588400 T318A
Pistosahanteräsarja merkintä T118B	588400 T118B
Pistosahanteräsarja merkintä T118AF	588400 T118AF
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB55	073809 MHB55
Pistosahanteräsarja merkintä T318B	588400 T318B
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppi MB18	073827 MB18