



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/4Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Varren Ø $D_5\ h6$	25 mm
Ulkoneman pituus L_1	100 mm
Kokonaispituus L_{ges}	180 mm
Ø D_3	18 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Terien lkm Z	4
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	43 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,05 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	16,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------