



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L_{ges}	30 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Kiinnityskierre M	M10
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	11,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	33 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,52 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	38 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------