




## Ruuviaivainsarja täyseristys, Työkalujen lukumäärä: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	955156 6
GTIN	2050002004603
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955156: 1 kpl

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663000 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl

Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668370 koot 1; 2: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Syvyys	115 mm
Leveys	383 mm
Työkalujen lukumäärä	6
Malli	täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Shadowboard	115 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 4 mm	663000 4
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955156	952001 955156
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3,5 mm	663000 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 5,5 mm	663000 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classictäyseristetyt Ristikantakoko 1	668370 1
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2,5 mm	663000 2,5
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classictäyseristetyt Ristikantakoko 2	668370 2