

## Taltta-, lävistin- ja uloslyöntituurnasarja, Työkalujen lukumäärä: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	954652 10
GTIN	2050002016927
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

#### Sopii:

**Uudet** GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Vahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954652: 1 kpl

Litteä taltta nro 740500 koko 200: 1 kpl

Ristipäätalta nro 740600 koko 200.: 1 kpl

Uloslyöntituurna nro 745500, koot 3; 4: kutakin 1 kpl

Uloslyöntituurna nro 747000, koot 2; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Syvyys	250 mm
--------	--------

Syvyys G	10
Työkalujen lukumäärä	10
Leveys	200 mm
Leveys G	8
Malli	iskutyökalujen kanssa
Paino	1,381 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Risti-iskutaltta Kokonaispituus 200 mm	740600 200
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 3 mm	747000 3
Laakataltta Kokonaispituus 200 mm	740500 200
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 4 mm	745500 4
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 3 mm	745500 3
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 4 mm	747000 4
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 2 mm	747000 2
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954652	952001 954652
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 8 mm	747000 8
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 5 mm	747000 5
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 6 mm	747000 6