



## Hylysavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 47 osaa, Osien määrä: 47



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630028 47
GTIN	4000896215188
Tuoteluokka	630

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

#### Etu:

Smartcase-kotelo, jonka kansi kääntyy jalustaksi.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsy: 9 kpl koot 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsy: 13 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

BITS-kärjet Philips-ruuveille C 6,3: 2 kpl koot 1; 2

BITS-Pozidriv-kärjet C 6,3: 2 kpl koot 1; 2

BITS-urakärjet C 6,3: 3 kpl koot 4; 6; 8

BITS-kuusiokärjet C 6,3: 5 kpl koot 2; 3; 4; 5; 6

Terät Torx®-ruuveille C 6,3: 5 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1/4 tuuman Bit-liitinkappale: Nelikantahylsy 1/4 tuumaa - bit-istukka 1/4 tuumaa

1/4 tuuman jatkokappale: 1 kpl koko 101,5 mm

1/2 tuuman jatkokappale: 2 kpl koko 123; 248 mm

1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl

1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632060

1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640480  
 Säilytykseen: Muovikotelo, alusta / säilytyslokero  
 Korkeus: 65 mm  
 Vääntönelikulma: 1/4 tuuma  
 Vääntönelikulma: 1/2 tuuma  
 Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 5-27 mm  
 Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 2-6 mm

## Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5-27 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	47
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Phillips/ura
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	2-6 mm
Pituus	355 mm
Leveys	235 mm
Korkeus	65 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

	163-568L
	165-L