

**CNMG 120408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120408 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: PS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 430 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PS
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 430 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä