



CNMG 120408 Wiper, Laji: CA515



Tilaustiedot

Tilausnumero	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 Wiper CA515 Laji: CA515
 lastunmurtaja: WQ
 Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
 Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	WQ
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä