

**TNMG 160404, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 435 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä