

**CNMM 160612, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 160612 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PX
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 11 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
lastunmurtaja	PX
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä