

**CNMG 120416, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120416 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	PS
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä