

**DNMG 150608, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PH
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä