

**CNMM 160616, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 160616 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PX
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 11 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	PX
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä