

**CNMM 190612, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250503 CA515
GTIN	4960664675715
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMM 190612 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: PX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 430 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 11 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 430 m/min
lastunmurtaja	PX
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä