

**DNMG 150616, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250894 CA515
GTIN	4960664676743
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150616 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PH
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä