



CNMG 120416, Laji: CA515



Tilaustiedot

Tilausnumero	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120416 CA515 Laji: CA515
 lastunmurtaja: PH
 Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
 Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
lastunmurtaja	PH
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä