

**CNMM 120412, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 120412 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PX
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 11 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
lastunmurtaja	PX
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä