

**CNMM 190616, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMM 190616 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: PX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 430 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 11 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 430 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PX
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä