

**TNMG 220408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 220408 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: PS

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4,5 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 4,5 mm
lastunmurtaja	PS
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä