

**DCMT 070208, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMT 070208 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	GK
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 390 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070208
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä