

**CCMT 120404, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 120404 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 110 - 380 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 380 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	GK

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä