

**WNMG 080416, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252118 CA515
GTIN	4960664678761
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080416 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PS
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080416
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä