

**CCMT 09T302, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260194 CA515
GTIN	4960664674930
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 09T302 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 110 - 380 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 380 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	GK
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä