

**VBMT 160408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VBMT 160408 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: HQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 390 m/min
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä