

Garant**CNC-kuljetusvaunu PU-pyörät, Hyötyleveys: 452mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970041 452
GTIN	4062406162696
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**Malli:**

Runko ja tukirunko teräspeltiä, sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskojen ja työkalutelineiden asentamista varten. 2 kuulalaakeroitua pysäköintipyörää ja 2 (säädettävää) kääntyvää pyörää (Ø 160 mm) sekä 4 suurta työntökahvaa: vakaa käsitellä konepajaympäristössä. Sisältää teräspeltitason (P×L×S 150×452×30 mm).

Toimituksen sisältö:

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja PU-pyörillä.

Pintakäsittely:

Rungon ja sivuseinien väri vaaleanharmaa RAL 7016 **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Tekninen kuvaus

Leveys	500 mm
Pyörän Ø	160 mm

Pyörän materiaali	PU
Syvyys	800 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Korkeus	1200 mm
Kannatinkiskojen määrä (kiskoja/sivu)	2
Pohja-alan syvyys	800 mm
Pohja-alan leveys	500 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötyleveys	452 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Työkaluhyllyjen määrä (hyllyjä/sivu)	4
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kuljetusvaunu

Tarvikkeet

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK40	970125 SK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C4	970125 C4
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40	970125 HSK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK50	970125 HSK50
Kannatinkisko Tool-UNIT-työkalutelineelle Leveys 452 mm	970110 452
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK100	970125 HSK100
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C6	970125 C6
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK80	970125 HSK80
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK63	970125 HSK63
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C5	970125 C5
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK50	970125 SK50

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille 0	970125 0
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI20	970125 VDI20
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30	970125 SK30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C8	970125 C8
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI40	970125 VDI40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI30	970125 VDI30