

Garant**Kuljetusvaunu PU-pyörät, Hyötyleveys mm / malli: 452/A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Lujatekoinen runko, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja (lukittavaa) kääntyvää pyörää (Ø 160 mm). Pystypalkit ruuvataan muotoa vastaavasti runkoon ja työntökahvaan. Sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskoon ja työkalutelineeseen asentamista varten.

Toimituksen sisältö:

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja PU-pyörillä.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, sivuseinien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 925 mm

Pohja-alan leveys: 500 mm

Pohja-alan syvyys: 800 mm

Hyötyleveys: 452 mm

Kannatinkiskojen määrä (1 taso): 3

Työkalutelineiden määrä (1 taso): 5

Tekninen kuvaus

Korkeus	925 mm
Työkalutelineiden määrä (1 taso)	5
Pyörän Ø	160 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pohja-alan leveys	500 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Pohja-alan syvyys	800 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän materiaali	PU
Hyötyleveys	452 mm
Malli	A
Syvyys	800 mm
Kannatinkiskojen määrä (1 taso)	3
Leveys	500 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kuljetusvaunu

Tarvikkeet

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK100	970125 HSK100
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK50	970125 HSK50
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK40	970125 SK40
Kannellinen hylly järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 452 mm	970175 452
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI20	970125 VDI20

Hyllyt järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 452 mm	970170 452
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C4	970125 C4
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI30	970125 VDI30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille 0	970125 0
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C6	970125 C6
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK80	970125 HSK80
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40	970125 HSK40
UNIT-työkalutelineen kannatinkisko Leveys 452 mm	970110 452
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI40	970125 VDI40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C5	970125 C5
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C8	970125 C8
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK50	970125 SK50
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30	970125 SK30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK63	970125 HSK63