

Garant GRIDLINE

CNC -työkalukaappi, sisältää myös vetolaatikat, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 1025/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Kaapissa on keskuslukitus. Kolmella puolella vierintäeste ja **urakumimatto. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot** uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Vetolaatikon **50 mm kantavuus 75 kg** . Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg**.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970705.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 900 mm

Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys: 600 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys G: 26

Tekninen kuvaus

Paino	144 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Syvyys	700 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	CNC -työkalukaappi, sisältää vetolaatikot

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931165 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21