

Garant GRIDLINE

Tool-UNIT kaappi (ilman UNIT-yksikköä) ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	971203 2000
GTIN	4062406163617
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. 6 kiinnityskiskoparia ja 6 Tool-UNIT-kannatinkiskoa enintään 18 Tool-UNIT-yksikölle. Kiinnityskojen korkeutta voidaan säätää 25 mm:n välein. Suurin sallittu kokonaiskantavuus **kiinnityskiskoparia kohti on 200 kg ja kannatinkiskoa kohti 150 kg**. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasaosalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja kannatinkiskojen väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
Paino	81 kg

Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys G	20
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Tuotetyyppi	CNC-kaappi

Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20	971525 20
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Kannatinkisko Tool-UNIT-työkalutelineelle kaapin/osaston leveydelle 40	971270 40