

Waldmann **Varrellinen valaisin Taneo ESD, Tehonkulutus: 31W****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972280 31
GTIN	2050002011731
Tuoteluokka	93L

Kuvaus**Malli:**

Erikoismateriaalit ja pinnoitteet mahdollistava jännityksien **hallitun poisjohtamisen**. Tehokas, suorituskykyinen ja huoltoa tarvitsematon LED-tekniikka tarjoaa laajan, tasaisen, varjottoman ja häikäisemättömän valaistuksen. Kalvokytkin, virrankytkentä- ja himmennystoiminto, (portaattomasti 10 %:iin asti, muistitoiminto). Jousitettu varsi, 3D-päänivel. Väriämpötila neutraali valkoinen, 4000 K. 24 valodiodia.

Valaisin sisältää LED-lampun. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lampun). Käyttäjä voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

Toimituksen sisältö:

Sisältää pöytäkiinnikkeen. Kiinnitysalue 0–70 mm. (Pöytäkiinnike ei johda staattista sähköä.) 3,0 m:n liitäntäjohto, europistoke. **Sisältää ESD-kierremaakaapelin, liitäntä 10,3 / 10, 3 mm.**

Tekninen kuvaus

Valaisimen rungon pituus	398 mm
kiinnitystapa	Pöytälukitus
Väriämpötila	neutraalin valkoinen K
Lampun rungon korkeus	33 mm

LEDien lkm	24
Tehonkulutus	31 W
3D-nivelvarren toimintasäde	180 astetta
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lampun rungon leveys	136 mm
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
Nimellisjännite	250 V
Väriämpötila	4000 K
Pistoketyyppi, tulo	C
Virtakytkin	kyllä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin