

Garant GRIDLINE

ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikat, 12×20G, Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 500/5mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010 – 972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972195.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75; 75; 75; 75; 125

Pintakäsittely:

Runko ja laatikat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm

Laatikoiden lukumäärä	5
Hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Syvyys	650 mm
Paino	60 kg
Korkeus	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972035 75
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	972035 125
ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoillasiirrettävät Rungon korkeus 500 mm	972032 500
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21