

Garant GRIDLINE

**ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 300/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

**Käyttö:**

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010 – 972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972195.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75; 150

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikot vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	400 mm
Paino	25 kg

Korkeus	300 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	225 mm
Hyötykorkeus	225 mm
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	972035 150
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972035 75
ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 300 mm	972030 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21