

Garant GRIDLINE

ESD-jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö, Korkeus: 900 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972185 900
GTIN	4062406167455
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelinohjaimet mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Korkeussäätö 150 mm.**Pintakäsittely:**

Vakiona vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosat ilman takaseinää tai laatikostorunkoa vaativat rakenteen jäykistämistä liitoslevyillä nro 972195. Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Kaikki muoviosat eivät johda staattista sähköä. Maadoitus jalkaosien kautta ei mahdollista.
sähköeristys: EGB/ESD

Korkeudensäätöväli: 900 - 1050 mm

Leveys: 50 mm

Syvyys: 700 mm

Sopii tason syvyyteen: 750 mm

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	900 - 1050 mm
Leveys	50 mm
Sopii tason syvyyteen	750 mm
Syvyys	700 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
sähköeristys	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Korkeussäädettävä jalkaosa työpenkkiin