

Garant GRIDLINE

**Työasema mLevel ESD-pinnoite, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972010 2000
GTIN	4062406167028
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema mLevel, ESD-johdava standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti**, sinun tarpeisiisi mukautuva työpaikka. Perinteinen, manuaalinen korkeudensäätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Tarkan työskentelykorkeuden skaalaus pöydän sisäpuolella helpottaa käyttöä. **Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista**. Keskusmaadoituspiste työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta. **Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena.**

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Paino	80 kg
Malli	mLevel
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Leveys	2000 mm
Syvyys	800 mm

Portaaton korkeuden säätö	ei
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Työtason materiaali	ESD-työtaso
Työtason pituus	2000 mm
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Työtason syvyys	700 mm
Sarja	Työasema
Työtason paksuus	40 mm
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä