

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ ESD-pinnoite, Pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972015 2000
GTIN	4062406167080
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:****Työasema eLevel+, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti.**

Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi säätää **työtason korkeuden**. Ympärillä **3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista**. Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.

Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena.**Huomautus:**

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).**

Tekninen kuvaus

Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Paino	105 kg
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason pituus	2000 mm
Pinnoitteen paksuus	0,8 mm

Työtason materiaali	ESD-työtaso
Malli	eLevel+
Työtason syvyys	700 mm
Korkeudensäätöperiaate	vain työtaso
Leveys	2000 mm
Syvyys	800 mm
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Työtason paksuus	40 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Sarja	Työasema
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä