

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ ESD-pinnoite, Pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972015 1000
GTIN	4062406167066
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel+, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti. Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi säätää **työtason korkeuden. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista.** Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.

Huomautus:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).**

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Leveys	1000 mm
Paino	78 kg
Sarja	Työasema
Työtason materiaali	ESD-työtaso
Työtason paksuus	40 mm

Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Syvyys	800 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Työtason pituus	1000 mm
Korkeudensäätöperiaate	vain työtaso
Malli	eLevel+
Työtason syvyys	700 mm
Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä