

Garant GRIDLINE

**ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen, 20×24G, Korkeus mm / Malli: 800/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972420 800/6
GTIN	4062406166830
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 24×28G, vetolaatikkojen 20×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**. n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. **Mukana ESD-maakaapeli.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Pintakäsittely:**

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

- **Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	104 kg

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	800 mm
Leveys	600 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Syvyys	700 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------