

Garant GRIDLINE

**ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen, 26×24G, Korkeus mm / Malli: 1000/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**. n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. **Mukana ESD-maakaapeli.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

**Pintakäsittely:**

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

- **Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

**Tekninen kuvaus**

Paino	141 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm

Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Syvyys	700 mm
ESD-käsitelty	kyllä
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Leveys	750 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	Modulaarinen avainpesä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi