

Garant GRIDLINE

ESD-tukipylväät, Korkeus: 1362mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972080 1362
GTIN	4062406167158
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä kiinnitetty ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierrehokit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikäseinän, säilytystason jne. kiinnittämistä varten. Tukipylvässä sivuaukot johtimille. Toimitetaan pareittain.

Sopii:

ESD-työasemat nro 972010 – 972015, korkeussäädettävät ESD-työpisteet nro 972017 ja ESD-työpenkit nro 972150 – 972160. Reikälevyt 2 x nro 972100 tai nro 972101.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Soveltuu kannatinvarsikonsolien kiinnittämiseen.

Tekninen kuvaus

Sarja	Työasema
Syvyys	100 mm

Paino	8 kg
Leveys	40 mm
Enimmäisvarustelu reikäseinällä	2 x nro 972100 tai nro 972101
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Tukipylväs