

Garant GRIDLINE

ESD-mediainmoduuli tukipylvääseen, Moduulin malli: DK250/ONOF**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972082 DK250/ONOF
GTIN	4062406167264
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta. Täysin johdotettu sukopistoke ja valaistusyksikön virtakytkin.

Sopii:

Kannatinpylväät nro 972080.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	250 V
Kytkentäteho	250 V / 10 A
Sarja	Työasema
Nimellisvirta	16 A

Pistorasioiden määrä tyyppi K	1
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Virtakytkin	kyllä
Pistorasia, tyyppi	K
virtalaji	AC
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	KytKentämoduuli