

Garant GRIDLINE

ESD-moduuli energiaa ja mediaa varten, Moduulin malli: RCD**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972220 RCD
GTIN	4062406167875
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Käyttö:**

Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.

Saksa / DE: tyyppi F

Sveitsi / CH: tyyppi J

Italia / IT: tyyppi L

Ranska / FR: tyyppi E

Tšekki / CZ: tyyppi E

Britannia / GB: tyyppi G

Tanska / DK: tyyppi K

Yhdysvallat / US: Tyyppi B

Sopii:

Nro 972200 – 972203.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.**
- **Tuote 972220 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.**
- **Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin.**

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Jakoyksikkö: 1E

Nimellisjännite: 400 V

Mittausjännite: 400 V / AC V

Mittausvirta: 40 A

Kuvaus: Vikavirtasuojakytkin/FI-suojakytkin, nimellisvikavirta 30 mA, 4-napainen (3P+N)

Tekninen kuvaus

Mittausvirta	40 A
Kuvaus	Vikavirtasuojakytkin/FI-suojakytkin, nimellisvikavirta 30 mA, 4-napainen (3P+N)
Jakoyksikkö	1E
Mittausjännite	400 V / AC V
Nimellisjännite	400 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kytkenämoduuli