

Garant GRIDLINE

ESD-säilytystaso teräslevyä, Sopii tyyppiin: 1000**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972111 1000
GTIN	4062406167431
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyä, vierintäeste 3 reunalla. Mukana maadoituskaapeli. Etupuolen reuna taitettu. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. **Säätöalueen syvyys 110 mm.** Lukittavissa **90° vaakasuoraan** ja **110° viistoon.**

Sopii :

Asennus **ripustamalla** kannatinpylväisiin ja materiaalivaunuun (koko 1000).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

sähköeristys: EGB/ESD

Hyötyleveys: 880 mm

Hyötysyvyys: 300 mm

Korkeus: 80 mm

Syvyydensäätöalue: 110 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	80 mm
Hyötyleveys	880 mm
Hyötysyvyys	300 mm
Syvyydensäätöalue	110 mm
Hyllyn rakenne	Vakio
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Hyllytaso